

版とスキージは完全洗浄が重要です！



※洗浄かごはオプションです。

品質向上に

メタルマスクと同様に、スキージを洗浄することで品質不良の低減に貢献できます。

使用用途

スキージだけでなく、スクレッパーやスパチュラ、試し刷り基板などの洗浄にもお使い頂けます。

簡単操作

スキージを槽に入れてタイマーに時間をセットし、スタートボタンを押すだけ

メタルマスク洗浄機に接続可能 SC-145AT




外部出力が装備されているメタルマスク洗浄機に接続可能。発振器が不要で初期コストが抑えられます。

洗浄原理

複数面から超音波エネルギーを放射

サワー・クリーン槽タイプ洗浄機は、洗浄槽の底面・背面の2面に各複数個設置した超音波振動子より超音波エネルギーを放射し、洗浄液を対流させ、被洗浄物で異なる形状のものや、スキージなど小さな隙間のある物もきれいに洗浄します。



超音波振動子 キャビテーション

デモ機お貸し出しのご案内

サワー・クリーン スキージ洗浄機は、デモ機のお貸し出しを実施しております。ご検討の際は是非一度お試し頂き、実際の効果をお確かめください。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

営業部 TEL : 072-859-7286

MAIL : info@sawa-corp.co.jp

製品仕様

製品品番	SC-145HA
超音波発振器	W 175 D 310 H 180mm 重量 12kg ACコード 1.8m
洗浄槽	W 670 D 294 H 252mm 重量 11kg 接続コード 1.8m
洗浄槽内寸法	W 620 D 180 H 160mm
洗浄液量	13リットル (液深120mm)
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (VA)	350VA
超音波	周波数 40kHz 出力 300W
洗浄かご寸法	W 590 D 143 H 151mm

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 2015.08_5