

操作简单经济型



简单操作

只需一键从清洗到干燥OK。
配置简单操作的触摸屏，运转状况实时显示。
即使一只手也可将前门轻易打开。



小型化

追求小型·轻量化极限实现。
放置面积相比以前减少30%。
设备体积相比以前减少50%。

清洗机小型化，方便现场管理。
清洗空间减小了30%，清洗液消耗量大幅度削减。

安全·环保

溶剂，电气部分完全隔离，提高安全性能。
省电，省气，省溶剂，大幅度降低使用成本。

对应钢网尺寸


550×600※
550×650※
736×736
(mm)

※需安装夹具

SAWA的清洗力

清洗部构造

倾斜配置的清洗头，能更好的将附着在钢网上的污垢同清洗液一起冲洗。



清洗效果

清洗前



清洗后



0402 Chip Pattern

产品规格

产品型号	SC-ML736ES
外形尺寸	W 1,300 D 540 H 1,460mm
重量	135kg
电源	AC220V 50/60Hz
功率(VA)	350VA
超声波	频率40Khz 功率150W
气源	压力 0.4MPa 流量 800NL/min(peak)
必要排风速度	5m/sec
对应钢网尺寸	550×600, 550×650, 736×736mm
清洗·干燥时间	清洗约3分～ 干燥约5分～ ※

※推荐使用清洗液SWF100。清洗和干燥时间将根据条件而变化。

产品规格如有更改，恕不另行通知。2020.03



SAWA CORPORATION

〒573-0128 日本大阪府枚方市津田山手2-17-1

TEL: +81-72-859-7286

FAX: +81-72-859-7287

MAIL: info@sawa-corp.co.jp

URL: http://www.sawa-corp.co.jp

贩卖者

SRF 上海仁发商贸有限公司

〒201108 上海市金都路1199号1号楼112C

TEL: +86-21-56309239

MAIL: info@srfsh.cn

URL: http://www.srfsh.cn

消耗品

泵过滤芯 PFC-5 (5PCS)



过滤5 μm 以上锡膏粒子及其他异物，
防止锡膏粒子再次附着到钢网。
回收率 99.99% (锡膏粒子直径 20 μm
场合)。

循环过滤芯 RF-5



过滤5 μm 以上的异物，
回收清洗液循环过程中
锡膏及其他异物。

清洗液

SWF100



通用性高
实绩多
清洗力强
易干燥
闪火点 33℃

SWF280



清洗力良好
寿命长
环保、味道小
无闪火点

SRF2000U



清洗力良好
干燥性良好
无需搅拌
无闪火点

周边设备

MS-R200便携式显微镜



测量质检，方便快捷
WIFI，蓝牙无线传输
5X 60X 200X三种倍率
全自动聚焦

溶剂再生装置



通过对废溶剂进行
蒸馏、提取。
将使用后溶剂进行
回收、再生。

钢网张力计



手持式，使用方便，
钢网张力多点测量。

超声波刮刀清洗机



刮刀、托盘、
抹刀等清洗。

刮刀




品质稳定、
成本大幅降低。

吸嘴清洗机



超声波清洗。
同时加上真空吸引功能，
实现无差别清洗。

消磁器



只需按下开关便可
对吸嘴进行消磁。



清洗测试实施

我司可提供清洗测试及SAWA样机出借服务。以便客户检讨SAWA设备时、
对清洗机及实际清洗效果进行直观确认。如有需要，欢迎垂询。

上海仁发商贸有限公司 营业部

Mobile: 18621581273 William Wei

Mail: info@srfsh.cn